

Garant**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse L: 25/22mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	272002 25/22
GTIN	4045197430540
Artikelklasse	21W

Beskrivelse

Leveringsomfang:
Med underlagsplatte 1,5°.

Teknisk beskrivelse

Underlagsplatte 1,5°	272616 1,5
Funktionsbredde L ₄	25 mm
Spændeskruer til gevindplade	279810 3
Hovedlængde L ₁	36 mm
Skaftstørrelse	25 mm
Spændeskruer til underlagsplatte	279824 2
Samlet længde L	155 mm
Plattestørrelse	22 mm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Skiveplade til fastspænding af drejekonsol og borestængerEL/IR Hældningsvinkel 1,5 grader	272616 1,5
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX20	674248 TX20
Spændeskruer Type 3	279810 3
Skrue til underlagsplade Type 2	279824 2
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500