

**Garant****Fræserhovedadapter Form ADB med kølekanal, SK 40 kort, Dorn-Ø d1: 40mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	301015 40
GTIN	4045197285638
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Slebet konisk skaft, holdetap og slebne kontaktflader ved kraven.
- Kort længde uden for maskinspindelen.
- Større krave-kontaktflade.
- Med RFID / Balluffchip-boring.
- med 4 kølekanalboringer.
- Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).

**Leveringsomfang:**

Inkl. fræserspændeskruer.

**Specialtilbehør:**

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835, specialnøgle nr. 309840. Fræserspændeskruer nr. 309860; 309861.

**Teknisk beskrivelse**

Dorn-Ø d <sub>1</sub>	40 mm
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861	40
passende specialnøgle nr. 309840	40
Udragende længde, A-mål	50 mm
Fræsedornslængde L <sub>4</sub>	27 mm
Udvendig Ø D	89 mm

Spænde-Ø D <sub>1</sub>	40 mm
Adapter	SK 40 kort
Norm	DIN 6357
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB
Kølekanaler	Ikke låsbar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 5 µm
Spåntagingsstrategi	HPC
Produkttype	Fræserhovedadapter

## Tilbehør

Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308660 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308635 40
Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40	308802 40
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 40	308605 40
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40	308740 40
AntræksbolteMazak, form A Passer til konus 40M	308670 40M
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308620 40
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308630 40
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 40	308615 40
Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40	308806 40
Antræksbolteform B Passer til konus 40	308640 40
	308820 40

Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40

Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40

308801 40

Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40

308795 40

Fræserspændeskruer Til dorn-Ø 40 mm

309860 40

Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40

308790 40

Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 40

308700 40

Antræksbolte Form A Passer til konus 40

308600 40

Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40

308650 40

Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 40

308610 40

Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40

308765 40

Specialnøgle Til dorn-Ø 40 mm

309840 40

Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40

308760 40

Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40

308785 40

Antræksbolte Mori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40

308625 40