

**Garant****Borestang med fast hældningsvinkel 2,5°, højre, Udhængslængde /  
plattestørrelse L: 43/9,3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	272101 43/9,3
GTIN	4045197430571
Artikelklasse	21W

**Beskrivelse**

**Udførelse:**  
**Med fast hældningsvinkel.**

**Teknisk beskrivelse**

Plattestørrelse	9,3 mm
Vendeplatteskrue	279810 7
Mindste forborings- $\varnothing$ $D_{min}$	8 mm
Samlet længde L	109 mm
Indvendig køling	nej
Skaft- $\varnothing$ $D_s$	10 mm
Hældningsvinkel	2,5 grader
Indsatstype	højre
Produkttype	Borestang

**Tilbehør**

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX5	674248 TX5
Spændeskruer Type 7	279810 7

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.  
moment 200 cNm

---

659957 200