

Garant**Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse L: 32/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	272001 32/16
GTIN	4045197644169
Artikelklasse	21W

Beskrivelse

Leveringsomfang:
Med underlagsplatte 1,5°.

Teknisk beskrivelse

Underlagsplatte 1,5°	272600 1,5
Funktionsbredde L ₄	32 mm
Spændeskruer til underlagsplatte	279824 1
Hovedlængde L ₁	30 mm
Skaftstørrelse	32 mm
Spændeskruer til gevindplatte	279810 2
Samlet længde L	173 mm
Plattestørrelse	16 mm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Skrue til underlagsplatte Type 1	279824 1
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX10	674248 TX10
Spændeskruer	272500
Skiveplade til fastspænding af drejekonsol og borestængerER/IL Hældningsvinkel 1,5 grader	272600 1,5
Spændeskruer Type 2	279810 2
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500