

Garant**Borestang med fast hældningsvinkel 0,5°, Venstre, Udhængslængde /
plattestørrelse L: 32/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	272132 32/11
GTIN	4045197645500
Artikelklasse	21W

Beskrivelse

Udførelse:
Med fast hældningsvinkel.

Teknisk beskrivelse

Mindste forborings- \varnothing D_{min}	16 mm
Plattestørrelse	11 mm
Midterforskydning L_3	8,9 mm
Vendepatteskrue	279810 4
Samlet længde L	100 mm
Indvendig køling	ja
Skaft- \varnothing D_s	16 mm
Hældningsvinkel	0,5 grader
Indsatstype	Venstre
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Spændeskrue Type 4	279810 4
--------------------	----------

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500