

**HOLEX®****Fræserhovedadapter Form A, SK 40 kort, Dorn-Ø d1: 16 mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 301020 16     |
| GTIN                | 4045197293893 |
| Artikelklasse       | 32A           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

- **Fra spænde-Ø 40 med 4 gevindboringer som adapter for knivhoveder iht. DIN 2079.**
- **Slebet konisk skaft, holdetap og slebne kontaktflader ved kraven.**
- **Kort længde uden for maskinspindelen.**
- **Større krave-kontaktflade.**
- **Med Balluffchip-boring.**

**Leveringsomfang:**

Inkl. fræterspændeskruer.

**Specialtilbehør:**

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308810 – 308830, specialnøgle nr. 309840.

Norm: DIN 6357

Holder-standard: DIN 69871

Holder-standard: ISO 7388-1

Form: A

Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 6,3 ved 15000 min<sup>-1</sup>

Rundløbsnøjagtighed: ≤ 6 µm

Udragende længde, A-mål: 35 mm

Udvendig Ø D: 38 mm

Fræsedornslængde L<sub>4</sub>: 17 mm

Ekstra fræterspændemøtrik 309860: 16

Passende specialnøgle nr. 309840: 16

**Teknisk beskrivelse**

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Ekstra fræserspændemøtrik 309860        | 16                                |
| Fræsedornslængde L <sub>4</sub>         | 17 mm                             |
| Dorn-Ø d <sub>1</sub>                   | 16 mm                             |
| Udragende længde, A-mål                 | 35 mm                             |
| Passende specialnøgle nr. 309840        | 16                                |
| Udvendig Ø D                            | 38 mm                             |
| Adapter                                 | SK 40 kort                        |
| Norm                                    | DIN 6357                          |
| Holder-standard                         | DIN 69871                         |
| Holder-standard                         | ISO 7388-1                        |
| Form                                    | A                                 |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 15000 min <sup>-1</sup> |
| Rundløbsnøjagtighed                     | ≤ 6 µm                            |
| Spåntagningsstrategi                    | HPC                               |

## Tilbehør

|   |           |
|---|-----------|
| Specialnøgle Til dorn-Ø 16 mm                                     | 309840 16 |
| Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40                         | 308760 40 |
| Spændenøgle til. Spændebolt iht. DIN 7388 Passer til konus 40 SK  | 308830 40 |
| Fræserspændeskruer Til dorn-Ø 16 mm                               | 309860 16 |
| Antræksbolte tætnet, form A Passer til konus 40                   | 308610 40 |
| Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40                         | 308790 40 |
| Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 7388 Passer til konus 40 SK | 308812 40 |
| Spændebolt Hurco 90° med pasning tætnet Passer til konus 40       | 308806 40 |
| Antræksbolte Form A Passer til konus 40                           | 308600 40 |
|   | 308801 40 |

Spændebolt Hurco 45° med boring og pasning tætnet  
Passer til konus 40

|   |            |
|---|------------|
| Antræksbolte Mori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40         | 308630 40  |
| Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40                           | 308765 40  |
| Antræksbolte Mazak, tætnet, form A Passer til konus 40M             | 308670 40M |
| Antræksbolte form B Passer til konus 40                             | 308640 40  |
| Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 40                           | 308785 40  |
| Antræksbolte tætnet Passer til konus 40                             | 308635 40  |
| Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40                           | 308795 40  |
| Antræksbolte Mori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40         | 308625 40  |
| Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 40 | 308700 40  |
| Spændebolt, 18CrNiMo7 tætnet, form B Passer til konus 40            | 308615 40  |
| Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 40                     | 308650 40  |
| Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 69872 Passer til konus 40 SK  | 308810 40  |
| Specialnøgle Til dorn-Ø 40 mm                                       | 309840 40  |
| Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 40                     | 308620 40  |
| Spændenøgle til. Spændebolt iht. DIN 69872 Passer til konus 40 SK   | 308820 40  |
| Spændebolt Hurco 45° med pasning tætnet Passer til konus 40         | 308802 40  |
| Fræserspændeskruer Til dorn-Ø 40 mm                                 | 309860 40  |
| Spændebolt, 18CrNiMo7 Form A Passer til konus 40                    | 308605 40  |
| Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 40 | 308720 40  |
| Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40         | 308740 40  |
| Antræksbolte tætnet Passer til konus 40                             | 308660 40  |