

Garant**Borestang, Venstre, Udhængslængde / plattestørrelse L: 120/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	272172 120/16
GTIN	4045197430724
Artikelklasse	21W

Beskrivelse

Leveringsomfang:
Med underlagsplatte 1,5°.

Teknisk beskrivelse

Mindste forborings- \varnothing D_{min}	24 mm
Midterforskydning L_3	13,4 mm
Plattestørrelse	16 mm
Vendeplatteskrue	279810 2
Samlet længde L	180 mm
Indvendig køling	ja
Skrue til underlagsplatte	279824 1
Underlagsplatte 1,5°	272630 1,5
Skaft- \varnothing D_s	20 mm
Halsbredde L_4	20 mm
Indsatstype	Venstre
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Spændeskruer	272500
Spændeskruer Type 2	279810 2
Skrue til underlagsplade Type 1	279824 1
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX10	674248 TX10