

Garant**Borestang, Venstre, Udhængslængde / plattestørrelse L: 60/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	272172 60/16
GTIN	4045197430731
Artikelklasse	21W

Beskrivelse

Leveringsomfang:
Med underlagsplatte 1,5°.

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskrue	279810 2
Plattestørrelse	16 mm
Mindste forborings- \varnothing D_{min}	29 mm
Midterforskydning L_3	16,3 mm
Samlet længde L	250 mm
Indvendig køling	ja
Underlagsplatte 1,5°	272630 1,5
Skrue til underlagsplatte	279824 1
Skaft- \varnothing D_5	32 mm
Halsbredde L_4	25 mm
Anvendelsesområde	Radial indvendig indstikning
Indsatstype	Venstre
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Spændeskruer	272500
Underlagsplade til borestænger Hældningsvinkel 1,5 grader	272630 1,5
Spændeskruer Type 2	279810 2
Skrue til underlagsplade Type 1	279824 1
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX10	674248 TX10