

**LOCTITE****Tokomponentlim, Producent-ID: 3430**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	083371 3430
GTIN	5010266253992
Artikelklasse	04L

## Beskrivelse

### Udførelse:

**Sejlestisk tokomponentklæber** til hurtig og let bearbejdning af permanent faste forbindelser. Hærder ved stuetemperatur.

Til permanent faste forbindelser af forskellige materialer såsom træ, metal, hårdt kunststof og glas. Høj skære- og slagfasthed. Hurtigt hærdende 5-minutters-epoxy er perfekt til sammenklæbning af transparente dele.

## Teknisk beskrivelse

Træktværkraft	22 N/mm <sup>2</sup>
Producentbetegnelse	LOCTITE 3430
Dynamisk viskositet	23000 mPas
Bearbejdningstemperatur	20 °C
Kemisk basis	Epoxyharpiks
Egenskab	vandbestandig
Egenskab	slagfast

Form	flydende
Lagertemperatur	8 °C
Temperaturanvendelsesområde	-55 - 100 °C
egnet til materiale	Glas
egnet til materiale	Træ
egnet til materiale	Metal
egnet til materiale	porøse materialer
egnet til materiale	Keramik
Farve	transparent
Holdbarhed fra fremstillingsdato	24 måned
Hårdhed iht. Shore A	70
Bearbejdningstid	240 s
Påfyldningsmængde	24 g
Trækstyrke	36 N/mm <sup>2</sup>
Tæthed	1,14 g/cm <sup>3</sup>
Funktionsstyrke efter	15 min
Håndfasthed efter	7 min
Maks. spaltømål	5 mm
Produkttype	Tokomponent-lim