


Skiveplade til fastspænding af drejekonsol og borestænger EL/IR, Hældningsvinkel: 4,5grader



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	272610 4,5
GTIN	4045197368782
Artikelklasse	21J

Beskrivelse

Udførelse:

Til udvendigt gevind (ER) og indvendigt gevind (IR).

Anvendelse:

Til fremstilling af gevind iht. gældende standarder. Skal anvendes med gevinddrejeplatter nr. 270700 – 271900.

Bemærk:

Holdere uden fast hældningsvinkel leveres med en 1,5° underlagsplatte.

Teknisk beskrivelse

Hældningsvinkel	4,5 grader
Vinkel iht. grafik	HEMO production 150/200
Indvendig/udvendig anvendelse	Udvendig
til plattestørrelse L	16 mm
Indsatstype	Venstre
Produkttype	Underlagsplatte

