

**Garant****Reduktionspatron til MK-skaft med uddrivningstapper, form AD, SK 40 kort, MK indvendig: 1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	301155 1
GTIN	4045197285874
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Slebet indvendigt og udvendigt.
- Med Balluff-/RFID-chip-boring.

**GARANT** – Alle skafter skruet hårdt fast (rolig gang!).

**Specialtilbehør:**

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820– 308835.

**Teknisk beskrivelse**

Udragende længde, A-mål	50 mm
Morsekonus indv.	1
Udvendig Ø D	25 mm
Adapter	SK 40 kort
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 12000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 8 µm
Produkttype	Holdadapter

## Tilbehør

Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308795 40
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308625 40
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 40	308610 40
AntræksbolteForm A Passer til konus 40	308600 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308760 40
AntræksbolteMazak, form A Passer til konus 40M	308670 40M
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308650 40
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40	308740 40
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308630 40
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308790 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308660 40
Antræksbolteform B Passer til konus 40	308640 40
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 40	308605 40
Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40	308802 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308765 40
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40	308801 40
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40	308785 40
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308620 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308635 40
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 40	308615 40

Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 40

308700 40

Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40

308806 40