

Garant**Fræsehovedadapter Form ADB med kølekanal, SK 40 A = 160, Dorn-Ø d1: 32mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	301070 32
GTIN	4045197285713
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Fra spænde-Ø 40 med 4 gevindboringer som adapter for knivhoveder iht. DIN 2079.
- Slebet konisk skaft, holdetap og slebne kontaktflader ved kraven.
- Kort længde uden for maskinspindelen.
- Større krave-kontaktflade.
- Med RFID / Balluffchip-boring.
- med 4 kølekanalboringer.
- Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).

Leveringsomfang:

Inkl. fræerspændeskruer.

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835, specialnøgle nr. 309840. Fræerspændeskruer nr. 309860; 309861.

Udragende længde, A-mål: 160 mm

Udvendig Ø D: 78 mm

Fræsedornslængde L₄: 24 mm

Ekstra fræerspændemøtrik nr. 309860 / 309861: 32

passende specialnøgle nr. 309840: 32

Teknisk beskrivelse

Fræsedornslængde L ₄	24 mm
---------------------------------	-------

passende specialnøgle nr. 309840	32
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861	32
Udragende længde, A-mål	160 mm
Dorn-Ø d ₁	32 mm
Udvendig Ø D	78 mm
Spænde-Ø D ₁	32 mm
Adapter	SK 40 A = 160
Norm	DIN 6357
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB
Kølekanaler	Ikke låsbar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 6 µm
Spåntagingsstrategi	HPC
Produkttype	Fræserhovedadapter

Tilbehør

Spændebolt, 18CrNiMo7 tætnet, form B Passer til konus 40	308615 40
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40	308760 40
Specialnøgle Til dorn-Ø 32 mm	309840 32
Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
Antræksbolte Mori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308630 40
Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 40	308620 40
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40	308740 40
Antræksbolte Mazak, form A Passer til konus 40M	308670 40M
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 40	308785 40

Specialnøgle Til dorn-Ø 40 mm	309840 40
Antræksbolte Mori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308625 40
Antræksbolte tætnet, form A Passer til konus 40	308610 40
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40	308790 40
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasning tætnet Passer til konus 40	308801 40
Spændebolt Hurco 45° med pasning tætnet Passer til konus 40	308802 40
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40	308795 40
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308812 40
Antræksbolte tætnet Passer til konus 40	308660 40
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 69872 passer til konusdornstørrelse 40	308810 40
Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 40	308650 40
Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 40	308700 40
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40	308765 40
Antræksbolte form B Passer til konus 40	308640 40
Antræksbolte Form A Passer til konus 40	308600 40
Fræserspændeskruer Til dorn-Ø 32 mm	309860 32
Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 40	308720 40
Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
Spændebolt, 18CrNiMo7 Form A Passer til konus 40	308605 40
Antræksbolte tætnet Passer til konus 40	308635 40
Fræserspændeskruer Til dorn-Ø 40 mm	309860 40
Spændebolt Hurco 90° med pasning tætnet Passer til konus 40	308806 40