

Garant**Reduktionspatron til MK-skaft med uddrivningstapper, form AD, SK 40 kort, MK indvendig: 4****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	301155 4
GTIN	4045197285904
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Slebet indvendigt og udvendigt.
- Med Balluff-/RFID-chip-boring.

GARANT – Alle skafter skrues hårdt fast (rolig gang!).

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820– 308835.

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	95 mm
Morsekonus indv.	4
Udvendig Ø D	48 mm
Adapter	SK 40 kort
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 12000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 8 µm
Produkttype	Holdadapter

Tilbehør

Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308795 40
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40	308740 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308790 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308760 40
Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40	308802 40
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40	308801 40
Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40	308806 40
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 40	308700 40
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 40	308610 40
Antræksbolte Form A Passer til konus 40	308600 40
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308650 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308660 40
Spændebolt, 18CrNiMo7 Form A Passer til konus 40	308605 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308635 40
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 40	308615 40
Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
Antræksbolte Mori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308630 40
Antræksbolte form B Passer til konus 40	308640 40
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40	308785 40
Antræksbolte Mazak, form A Passer til konus 40M	308670 40M

AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308625 40
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308620 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308765 40