

Garant**Fræserhovedadapter Form ADB med kølekanal, SK 50 A = 100, Dorn-Ø d1: 32mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 301130 32 |
| GTIN | 4045197285805 |
| Artikelklasse | 31A |

Beskrivelse**Udførelse:**

- Slebet konisk skaft, holdetap og slebne kontaktflader ved kraven.
- Kort længde uden for maskinspindelen.
- Større krave-kontaktflade.
- Med RFID / Balluffchip-boring.
- med 4 kølekanalboringer.
- Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).

Leveringsomfang:

Inkl. fræserspændeskruer.

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835, specialnøgle nr. 309840. Fræserspændeskruer nr. 309860; 309861.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---|--------|
| Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 | 32 |
| Udragende længde, A-mål | 100 mm |
| Fræsedornslængde L ₄ | 24 mm |
| passende specialnøgle nr. 309840 | 32 |
| Dorn-Ø d ₁ | 32 mm |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Udvendig Ø D | 78 mm |
| Spænde-Ø D ₁ | 32 mm |
| Adapter | SK 50 A = 100 |
| Norm | DIN 6357 |
| Holder-standard | ISO 7388-1 |
| Form | ADB |
| Kølekanaler | Ikke låsbar |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min ⁻¹ |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 6 µm |
| Spåntagningsstrategi | HPC |
| Produkttype | Fræserhovedadapter |

Tilbehør

| | |
|--|-----------|
| Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 50 | 308740 50 |
| Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50 | 308790 50 |
| Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50 | 308650 50 |
| Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50 | 308760 50 |
| Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50 | 308620 50 |
| Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 50 | 308610 50 |
| Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 50 | 308830 50 |
| Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50 | 308795 50 |
| Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50 | 308820 50 |
| Antræksboltetætnet Passer til konus 50 | 308660 50 |
| Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50 | 308765 50 |
| Specialnøgle Til dorn-Ø 32 mm | 309840 32 |
| Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 50 | 308615 50 |

| | |
|--|-----------|
| AntræksbolteForm A Passer til konus 50 | 308600 50 |
| Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 50 | 308785 50 |
| Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 50 | 308720 50 |
| Fræserspændeskruer Til dorn-Ø 32 mm | 309860 32 |
| Fræserspændeskruer Til dorn-Ø 50 mm | 309860 50 |
| Antræksbolteform B Passer til konus 50 | 308640 50 |
| Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 50 | 308605 50 |
| Specialnøgle Til dorn-Ø 50 mm | 309840 50 |