

**Garant****Fræserhovedadapter Form ADB med kølekanal, SK 50 A = 100, Dorn-Ø d1: 40mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	301130 40
GTIN	4045197285812
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Slebet konisk skaft, holdetap og slebne kontaktflader ved kraven.
- Kort længde uden for maskinspindelen.
- Større krave-kontaktflade.
- Med RFID / Balluffchip-boring.
- med 4 kølekanalboringer.
- Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).

**Leveringsomfang:**

Inkl. fræserspændeskruer.

**Specialtilbehør:**

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835, specialnøgle nr. 309840. Fræserspændeskruer nr. 309860; 309861.

**Teknisk beskrivelse**

Fræsedornslængde L <sub>4</sub>	27 mm
Dorn-Ø d <sub>1</sub>	40 mm
passende specialnøgle nr. 309840	40
Udragende længde, A-mål	100 mm
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861	40

Udvendig Ø D	89 mm
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	40 mm
Adapter	SK 50 A = 100
Norm	DIN 6357
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB
Kølekanaler	Ikke låsbar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 6 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fræserhovedadapter

## Tilbehør

Fræserspændeskruer Til dorn-Ø 40 mm	309860 40
Antræksbolte Form A Passer til konus 50	308600 50
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308790 50
Spændebolt, 18CrNiMo7 Form A Passer til konus 50	308605 50
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308795 50
Specialnøgle Til dorn-Ø 50 mm	309840 50
Antræksbolteform B Passer til konus 50	308640 50
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308650 50
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308620 50
Antræksboltetætnet Passer til konus 50	308660 50
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 50	308740 50
Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308830 50
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308765 50

Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 50	308615 50
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 50	308720 50
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308760 50
Fræserspændeskruer Til dorn-Ø 50 mm	309860 50
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 50	308785 50
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50	308820 50
Specialnøgle Til dorn-Ø 40 mm	309840 40
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 50	308610 50