

Garant**Reduktionspatron til MK-skaft med uddrivningstapper, form AD, SK 50 kort, MK indvendig: 2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	301170 2
GTIN	4045197285911
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Slebet indvendigt og udvendigt.
- Med Balluff-/RFID-chip-boring.

GARANT – Alle skafter skruet hårdt fast (rolig gang!).

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820– 308835.

Teknisk beskrivelse

Morsekonus indv.	2
Udragende længde, A-mål	60 mm
Udvendig Ø D	32 mm
Adapter	SK 50 kort
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 12000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 8 µm
Produkttype	Holdadapter

Tilbehør

Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 50	308615 50
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308620 50
Antræksboltetætnet Passer til konus 50	308660 50
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 50	308610 50
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 50	308740 50
AntræksbolteForm A Passer til konus 50	308600 50
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50	308820 50
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308760 50
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308765 50
Antræksbolteform B Passer til konus 50	308640 50
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308650 50
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 50	308720 50
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 50	308605 50
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308795 50
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308830 50
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 50	308785 50
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308790 50