



Reduktionspatron til MK-skaft Form A, SK 40 kort, MK indvendig: 1



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	301240 1
GTIN	4045197145956
Artikelklasse	32A

Beskrivelse

Udførelse:

- Slebet indvendigt og udvendigt.
- Med Balluffchip-boring.

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgle nr. 308810– 308830.

Holder-standard: DIN 69871

Holder-standard: ISO 7388-1

Form: A

Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 6,3 ved 15000 min⁻¹

Rundløbsnøjagtighed: ≤ 8 μm

Udragende længde, A-mål: 50 mm

Udvendig Ø D: 25 mm

Teknisk beskrivelse

Morsekonus indv.	1
Udragende længde, A-mål	50 mm
Udvendig Ø D	25 mm
Adapter	SK 40 kort
Holder-standard	DIN 69871
Holder-standard	ISO 7388-1

Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 15000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 8 μm

Tilbehør

Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 7388 Passer til konus 40 SK	308812 40
Spændebolt, 18CrNiMo7 Form A Passer til konus 40	308605 40
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40	308790 40
Antræksbolte tætnet, form A Passer til konus 40	308610 40
Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 40	308720 40
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40	308740 40
Spændebolt Hurco 90° med pasning tætnet Passer til konus 40	308806 40
Antræksbolte Mazak, tætnet, form A Passer til konus 40M	308670 40M
Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 40	308700 40
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40	308765 40
Spændebolt Hurco 45° med boring og pasning tætnet Passer til konus 40	308801 40
Antræksbolte Mori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308625 40
Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 40	308620 40
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40	308760 40
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 69872 Passer til konus 40 SK	308810 40
Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 40	308650 40
Antræksbolte tætnet Passer til konus 40	308635 40
Antræksbolte Form A Passer til konus 40	308600 40

Spændebolt, 18CrNiMo7 tætnet, form B Passer til konus 40	308615 40
Antræksbolte Mori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308630 40
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40	308795 40
Spændenøgle til. Spændebolt iht. DIN 7388 Passer til konus 40 SK	308830 40
Spændenøgle til. Spændebolt iht. DIN 69872 Passer til konus 40 SK	308820 40
Antræksbolte tætnet Passer til konus 40	308660 40
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 40	308785 40
Antræksbolte form B Passer til konus 40	308640 40
Spændebolt Hurco 45° med pasning tætnet Passer til konus 40	308802 40