



Kraftig håndboremaskine, Type: 720547



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	075155 720547
GTIN	4014586874463
Artikelklasse	03F

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftfuld boremaskine med indstilling af omdrejningstal af hensyn til fleksibel anvendelse inden for metalindustrien.

- **Højre- / venstreløb til gevindskæring op til M12.**
- **Førsteklasses selvspændende borepatron i Röhmetal SUPRA SK.**
- **Momentglidekobling.**
- **Momentstabil 1.200-W-high performance-motor.**

Fordel:

Førsteklasses selvspændende borepatron i Röhmetal.

Leveringsomfang:

Inklusive hurtigspændepatron 3 – 16 mm, ekstra håndgreb.

Bemærk:

Passende spiralbor finder du fra nr. 114000.

Teknisk beskrivelse

Maks. vibration iht. EN	< 2,5 m/s ²
Vægt	3,5 kg
Maks. spiralbor-Ø i træ, 1. gear	50 mm
Producentbetegnelse	BOS 16

Borepatron-spændeområde	3 - 16 mm
Effektforbrug	1200 W
Borepatronholder	1/2 tomme – 20 UNF
Maks. spiralbor-Ø i stål, 1. gear	16 mm
Omdrejningstalområde, 1. gear	0 - 520 min ⁻¹
Energiforsyning	Med kabel
egnet til materiale	Stål
Produkttype	Boremaskine