

Garant**Fræsehovedadapter Form ADB med kølekanal, SK 40 A = 160, Dorn-Ø d1: 27mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	301070 27
GTIN	4045197285706
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Slebet konisk skaft, holdetap og slebne kontaktflader ved kraven.
- Kort længde uden for maskinspindelen.
- Større krave-kontaktflade.
- Med RFID / Balluffchip-boring.
- med 4 kølekanalboringer.
- Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).

Leveringsomfang:

Inkl. fræserspændeskruer.

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835, specialnøgle nr. 309840. Fræserspændeskruer nr. 309860; 309861.

Teknisk beskrivelse

Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861	27
Dorn-Ø d ₁	27 mm
passende specialnøgle nr. 309840	27
Fræsedornslængde L ₄	21 mm
Udragende længde, A-mål	160 mm

Udvendig Ø D	50 mm
Spænde-Ø D ₁	27 mm
Adapter	SK 40 A = 160
Norm	DIN 6357
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB
Kølekanaler	Ikke låsbar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 6 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fræserhovedadapter

Tilbehør

Antræksbolteform B Passer til konus 40	308640 40
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 40	308610 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308790 40
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 40	308605 40
Specialnøgle Til dorn-Ø 27 mm	309840 27
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40	308785 40
Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40	308802 40
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40	308740 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308760 40
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 40	308700 40
Fræserspændeskruer Til dorn-Ø 27 mm	309860 27

Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40	308806 40
Specialnøgle Til dorn-Ø 40 mm	309840 40
Fræserspændeskruer Til dorn-Ø 40 mm	309860 40
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308630 40
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308620 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308795 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308765 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308635 40
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 40	308615 40
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40	308801 40
AntræksbolteForm A Passer til konus 40	308600 40
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308650 40
AntræksbolteMazak, form A Passer til konus 40M	308670 40M
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308660 40
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308625 40