



Sæt med NiMH-cellebatteri, genopladeligt forladet, International konstruktionsstørrelse: LR6



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 081575 LR6 |
| GTIN | 4013674309924 |
| Artikelklasse | 08C |

Beskrivelse

Udførelse:

Cellebatterier med **højeste kapacitet** til lange afladningstider i miljøvenlig NiMH-teknologi; kan genoplades op til 1000 gange.

Ny akkuteknologi maxE. Leveres **forladet**, kan bruges 1 år uden opladning, **den lavest tænkelige selvafladning**, ideel til lavstrømsforbrugere. Maksimal ladestrøm 1400 mA.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Kemisk opbygning | Nikkel-metalhydrid |
| Nominel spænding | 1,2 V |
| International konstruktionsstørrelse | LR6 |
| gengenopladelig | ja |
| Vægt pr. stk. | 30 g |
| Antal medfølgende akkuer | 2 |

| | |
|----------------|------------|
| Akku-kapacitet | 2100 mAh |
| Batteritype | Mignon, AA |
| Produkttype | Akku |