

**DCMW 11T304, KBN25M, Type: ME****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	265688 ME
GTIN	4960664529155
Artikelklasse	25H

**Beskrivelse****Udførelse:**

MEGACOAT-belagte CBN-vendeplatter. MultiEdge; 2 skær pr. vendeplatte.

Type: KBN25M

Skærkantudførelse: ME

Skæredybde  $a_p$ : 0,05 - 0,5 mm

Tilspænding  $f$ : 0,08 - 0,15 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 120 - 200 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Hjørneradius	0,4 mm
Tilspænding $f$	0,08 - 0,15 mm/o
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 200 m/min
Skærkantudførelse	ME

Type	KBN25M
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	CBN
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMW 11T304
Antal skift/skær	2
Produktnavnsegenskab	KBN25M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
kontinuerlig	betinget egnet		
uregelmæssig	egnet		
afbrudt	betinget egnet		
tør	egnet		