

**DCMW 070202, KBN25M, Type: MET****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	265658 MET
GTIN	4960664529186
Artikelklasse	25H

Beskrivelse**Udførelse:**

MEGACOAT-belagte CBN-vendeplatter. MultiEdge Tough; 2 skær pr. vendeplatte med special fasning til optimering af arbejdet ved afbrudte snit.

Type: KBN25M

Skærkantudførelse: MET

Skæredybde a_p : 0,05 - 0,5 mm

Tilspænding f : 0,1 - 0,2 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 180 m/min

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,2 mm
Skærkantudførelse	MET
Skæredybde a_p	0,05 - 0,5 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,2 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt.

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 180 m/min
Type	KBN25M
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	CBN
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMW 070202
Antal skift/skær	2
Produktnavnsegenskab	KBN25M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
kontinuerlig	betinget egnet		
uregelmæssig	egnet		
afbrudt	betinget egnet		
tør	egnet		