

**DCMW 11T304, KBN25M, Type: MET****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	265688 MET
GTIN	4960664529223
Artikelklasse	25H

**Beskrivelse****Udførelse:**

MEGACOAT-belagte CBN-vendeplatter. MultiEdge Tough; 2 skær pr. vendeplatte med special fasning til optimering af arbejdet ved afbrudte snit.

Type: KBN25M

Skærkantudførelse: MET

Skæredybde  $a_p$ : 0,05 - 0,5 mm

Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 100 - 180 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Skærkantudførelse	MET
Skæredybde $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Tilspænding $f$	0,1 - 0,2 mm/o
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	100 - 180 m/min
Hjørneradius	0,4 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.

Type	KBN25M
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	CBN
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMW 11T304
Antal skift/skær	2
Produktnavnsegenskab	KBN25M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
kontinuerlig	betinget egnet		
uregelmæssig	egnet		
afbrudt	betinget egnet		
tør	egnet		