

Garant**Underlagsplattesæt, Type: EL****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	272660 EL
GTIN	4045197371768
Artikelklasse	21J

Beskrivelse**Indhold:**

10 stk.: Nr. 272616
str. -1,5; -0,5; 0; 0,5;
3×1,5; 2,5; 3,5; 4,5

Bemærk:

Holdere uden fast hældningsvinkel leveres med en 1,5° underlagsplatte.

Teknisk beskrivelse

Bearbejdningsretning til plattestørrelse L	Venstre
Produkttype	22 mm
	Underlagsplatte

Tilbehør

Skiveplade til fastspænding af drejekonsol og borestængerEL/IR Hældningsvinkel 2,5 grader	272616 2,5
Skiveplade til fastspænding af drejekonsol og borestængerEL/IR Hældningsvinkel 4,5 grader	272616 4,5

Skiveplade til fastspænding af drejekonsol og borestængerEL/IR Hældningsvinkel 3,5 grader	272616 3,5
Skiveplade til fastspænding af drejekonsol og borestængerEL/IR Hældningsvinkel -0,5 grader	272616 -0,5
Skiveplade til fastspænding af drejekonsol og borestængerEL/IR Hældningsvinkel -1,5 grader	272616 -1,5
Skiveplade til fastspænding af drejekonsol og borestængerEL/IR Hældningsvinkel 1,5 grader	272616 1,5
Skiveplade til fastspænding af drejekonsol og borestængerEL/IR Hældningsvinkel 0 grader	272616 0
Skiveplade til fastspænding af drejekonsol og borestængerEL/IR Hældningsvinkel 0,5 grader	272616 0,5