


DCMW 11T302, KBN05M, Type: ME

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	265680 ME
GTIN	4960664598984
Artikelklasse	25H

Beskrivelse
Udførelse:

MEGACOAT-belagte CBN-vendeplatter. MultiEdge; 2 skær pr. vendeplatte.

Type: KBN05M

Skærkantudførelse: ME

Skæredybde a_p : 0,05 - 0,5 mm

Tilspænding f : 0,08 - 0,15 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 200 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 200 m/min
Skærkantudførelse	ME
Hjørneradius	0,2 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde a_p	0,05 - 0,5 mm
Tilspænding f	0,08 - 0,15 mm/o

Type	KBN05M
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	CBN
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMW 11T302
Antal skift/skær	2
Produktnavnsegenskab	KBN05M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	betinget egnet		
tør	egnet		