

**CCMW 09T308, KBN25M, Type: ME****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	265640 ME
GTIN	4960664528820
Artikelklasse	25H

Beskrivelse**Udførelse:**

MEGACOAT-belagte CBN-vendeplatter. MultiEdge; 2 skær pr. vendeplatte.

Type: KBN25M

Skærkantudførelse: ME

Skæredybde a_p : 0,05 - 0,5 mm

Tilspænding f : 0,08 - 0,15 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 200 m/min

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,08 - 0,15 mm/o
Hjørneradius	0,8 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærkantudførelse	ME
Skæredybde a_p	0,05 - 0,5 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 200 m/min

Type	KBN25M
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	CBN
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMW 09T308
Antal skift/skær	2
Produktnavnsegenskab	KBN25M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
kontinuerlig	betinget egnet		
uregelmæssig	egnet		
afbrudt	betinget egnet		
tør	egnet		