

**DCMW 11T308, KBN05M, Type: ME****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	265692 ME
GTIN	4960664599004
Artikelklasse	25H

**Beskrivelse****Udførelse:**

MEGACOAT-belagte CBN-vendeplatter. MultiEdge; 2 skær pr. vendeplatte.

Type: KBN05M

Skærkantudførelse: ME

Skæredybde  $a_p$ : 0,05 - 0,5 mm

Tilspænding  $f$ : 0,08 - 0,15 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 120 - 200 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 200 m/min
Skæredybde $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Skærkantudførelse	ME
Skærebetingelse	kontinuerlig
Hjørneradius	0,8 mm
Tilspænding $f$	0,08 - 0,15 mm/o

Type	KBN05M
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	CBN
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMW 11T308
Antal skift/skær	2
Produktnavnsegenskab	KBN05M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	betinget egnet		
tør	egnet		