



Akku-radio / elektrisk radio, Type: M18RC



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	073960 M18RC
GTIN	4002395005420
Artikelklasse	03L

Beskrivelse

Udførelse:

Robust, stænkvandsbeskyttet (IP54) byggepladsradio til lysnet- eller akku-drift.

- **Ladefunktion til Milwaukee 18-V-akkuer.**
- **Bluetooth-funktion med en rækkevidde på 30 m.**
- **12-V-USB-udgang til opladning af mobiltelefoner eller til drift af mobile audio-enheder.**
- **Kan anvendes med Milwaukee 18-V-akkuer eller med 230 V.**

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive netkabel, 2 bufferbatterier, AUX-tilslutningskabel, uden akkuer.

Teknisk beskrivelse

Batterispænding	18 V
Højde	381 mm
Længde	304 mm

Vægt	7,7 kg
Producentbetegnelse	M18RC-0
Bredde	304 mm
Interface	Bluetooth-port
Interface	USB-interface
Antal medfølgende akkuer	0
Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Energiforsyning	Akkudrevet
Energiforsyning	Med kabel
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type B 18 V
Produkttype	Radio

Tilbehør

Batterilader Type M1218C	073840 M1218C
Li-Ion system M18B5 Akku-type MB18	073816 MB18
Batterilader Type M1218FC	073840 M1218FC