

Garant**Stikplatte venstre, HB7035, Stikbredde W: 3,1 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273200 3,1
GTIN	4045197143327
Artikelklasse	21J

Beskrivelse**Anvendelse:**

Til stikklinger nr. 273551 – 273558.

Hjørneradius: 0,2 mm

Tilspænding f i stål < 900 N/mm²: 0,1 mm/o**Teknisk beskrivelse**

Stikbredde W	3,1 mm
Tilspænding f i stål < 900 N/mm ²	0,1 mm/o
Hjørneradius	0,2 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	meget afbrudt
Type	HB7035
Antal skift/skær	1
Vendeskærsplatteprofil	venstre

Produkttype

Vendskærsplatte til stikdrejning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	140 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	120 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	100 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	80 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	50 m/min	P
GG (G)	betinget egnet	80 m/min	K
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	egnet		
afbrudt	egnet		
våd, maksimal	egnet		