

**Garant****Stikplatte højre, HB7035, Stikbredde W: 4,1 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273150 4,1
GTIN	4045197143259
Artikelklasse	21J

**Beskrivelse****Anvendelse:**

Til stikklinger nr. 273551 – 273558.

Hjørneradius: 0,2 mm

Tilspænding f i stål < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,12 mm/o**Teknisk beskrivelse**

Stikbredde W	4,1 mm
Tilspænding f i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/o
Hjørneradius	0,2 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	meget afbrudt
Type	HB7035
Antal skift/skær	1
Vendeskærsplatteprofil	højre

Produkttype

Vendskærsplatte til stikdrejning

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	140 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	120 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	100 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	80 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet	50 m/min	P
GG (G)	betinget egnet	80 m/min	K
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	egnet		
afbrudt	egnet		
våd, maksimal	egnet		