

Garant
Afstikningsklinge Stål, neutral, Klingehøjde h₅ / stikbredde w: 26/4,1 mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	273551 26/4,1
GTIN	4045197698971
Artikelklasse	21W

Beskrivelse
Passer til :

Holder nr. 273984 – 274000 eller nr. 319132; 319133 (VDI-holder).

Leveringsomfang:

Inklusive nøgle nr. 279850 1 til skift af platte.

aksial stikning mulig: nej

Til maks. emne-Ø: 80 mm

Bredde b₂: 3,2 mm

Højde, h₁: 21,4 mm

Samlet længde L_{i alt}: 110 mm

Maks. stikdybde t_{maks}: 40 mm

Teknisk beskrivelse

Bredde b ₂	3,2 mm
Til maks. emne-Ø	80 mm
Stikbredde W	4,1 mm
Klingehøjde h ₅	26 mm
Højde, h ₁	21,4 mm
Samlet længde L _{i alt}	110 mm
Maks. stikdybde t _{maks}	40 mm
Indsatstype	neutral
Indvendig køling	nej

aksial stikning mulig	nej
Produkttype	Stikklinge