

**Garant**
**Afstikningsklinge Stål, neutral, Klingehøjde h<sub>5</sub> / stikbredde w: 26/5,1 mm**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273551 26/5,1
GTIN	4045197698988
Artikelklasse	21W

**Beskrivelse**
**Passer til :**

Holder nr. 273984 – 274000 eller nr. 319132; 319133 (VDI-holder).

**Leveringsomfang:**

Inklusive nøgle nr. 279850 1 til skift af platte.

aksial stikning mulig: nej

Til maks. emne-Ø: 100 mm

Bredde b<sub>2</sub>: 4 mm

Højde, h<sub>1</sub>: 21,4 mm

Samlet længde L<sub>i alt</sub>: 110 mm

Maks. stikdybde t<sub>maks</sub>: 80 mm

**Teknisk beskrivelse**

Til maks. emne-Ø	100 mm
Bredde b <sub>2</sub>	4 mm
Klingehøjde h <sub>5</sub>	26 mm
Stikbredde W	5,1 mm
Højde, h <sub>1</sub>	21,4 mm
Samlet længde L <sub>i alt</sub>	110 mm
Maks. stikdybde t <sub>maks</sub>	80 mm
Indsatstype	neutral
Indvendig køling	nej

aksial stikning mulig

nej

Produkttype

Stikklinge