

Garant**Afstikningsklinge Stål, neutral, Klingehøjde h₅ / stikbredde w: 32/2,2 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273551 32/2,2
GTIN	4045197698995
Artikelklasse	21W

Beskrivelse**Passer til :**

Holder nr. 273984 – 274000 eller nr. 319132; 319133 (VDI-holder).

Leveringsomfang:

Inklusive nøgle nr. 279850 1 til skift af platte.

aksial stikning mulig: nej

Til maks. emne-Ø: 60 mm

Bredde b₂: 1,6 mm

Højde, h₁: 25 mm

Samlet længde L_{i alt}: 150 mm

Maks. stikdybde t_{maks}: 25 mm

Teknisk beskrivelse

Stikbredde W	2,2 mm
Til maks. emne-Ø	60 mm
Bredde b ₂	1,6 mm
Klingehøjde h ₅	32 mm
Højde, h ₁	25 mm
Samlet længde L _{i alt}	150 mm
Maks. stikdybde t _{maks}	25 mm
Indsatstype	neutral
Indvendig køling	nej

aksial stikning mulig

nej

Produkttype

Stikklinge