

Garant**Afstikningsklinge HSS, neutral, Klingehøjde h₅ / stikbredde w: 26/2,2mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 273560 26/2,2 |
| GTIN | 4045197587527 |
| Artikelklasse | 21U |

Beskrivelse**Passer til:**

Holder nr. 273984 – 273994 eller nr. 319132; 319133 (VDI-holder).

Advarsel:

Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Til maks. emne-Ø | 50 mm |
| Stikbredde W | 2,2 mm |
| Klingehøjde h ₅ | 26 mm |
| Maks. stikdybde t _{maks} | 25 mm |
| Samlet længde L | 110 mm |
| Skæremateriale | HSS |
| Indsatstype | neutral |
| Indvendig køling | nej |
| aksial stikning mulig | nej |
| Produkttype | Stikklinge |