

**Garant**
**Afstikningsklinge Stål, neutral, Klingehøjde h<sub>5</sub> / stikbredde w: 19/3,1 mm**

**Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 273551 19/3,1 |
| GTIN                | 4045197698940 |
| Artikelklasse       | 21W           |

**Beskrivelse**
**Passer til :**

Holder nr. 273984 – 274000 eller nr. 319132; 319133 (VDI-holder).

**Leveringsomfang:**

Inklusive nøgle nr. 279850 1 til skift af platte.

aksial stikning mulig: nej

Til maks. emne-Ø: 45 mm

Bredde b<sub>2</sub>: 2,35 mm

Højde, h<sub>1</sub>: 15,7 mm

Samlet længde L<sub>i alt</sub>: 86 mm

Maks. stikdybde t<sub>maks</sub>: 20 mm

**Teknisk beskrivelse**

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Klingehøjde h <sub>5</sub>        | 19 mm   |
| Bredde b <sub>2</sub>             | 2,35 mm |
| Stikbredde W                      | 3,1 mm  |
| Til maks. emne-Ø                  | 45 mm   |
| Højde, h <sub>1</sub>             | 15,7 mm |
| Samlet længde L <sub>i alt</sub>  | 86 mm   |
| Maks. stikdybde t <sub>maks</sub> | 20 mm   |
| Indsatstype                       | neutral |
| Indvendig køling                  | nej     |

aksial stikning mulig

nej

Produkttype

Stikklinge