

Garant**Afstikningsklinge Stål, neutral, Klingehøjde h₅ / stikbredde w: 26/2,2 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273551 26/2,2
GTIN	4045197698957
Artikelklasse	21W

Beskrivelse**Passer til :**

Holder nr. 273984 – 274000 eller nr. 319132; 319133 (VDI-holder).

Leveringsomfang:

Inklusive nøgle nr. 279850 1 til skift af platte.

aksial stikning mulig: nej

Til maks. emne-Ø: 50 mm

Bredde b₂: 1,6 mm

Højde, h₁: 21,4 mm

Samlet længde L_{i alt}: 110 mm

Maks. stikdybde t_{maks}: 25 mm

Teknisk beskrivelse

Klingehøjde h ₅	26 mm
Til maks. emne-Ø	50 mm
Bredde b ₂	1,6 mm
Stikbredde W	2,2 mm
Højde, h ₁	21,4 mm
Samlet længde L _{i alt}	110 mm
Maks. stikdybde t _{maks}	25 mm
Indsatstype	neutral
Indvendig køling	nej

aksial stikning mulig

nej

Produkttype

Stikklinge