

**VBGW 160404, KBN25M, Type: MET****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 265738 MET |
| GTIN | 4960664529827 |
| Artikelklasse | 25H |

Beskrivelse**Udførelse:**

MEGACOAT-belagte CBN-vendeplatter. MultiEdge Tough; 2 skær pr. vendeplatte med special fasning til optimering af arbejdet ved afbrudte snit.

Type: KBN25M

Skærkantudførelse: MET

Skæredybde a_p : 0,05 - 0,5 mm

Tilspænding f : 0,1 - 0,2 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 180 m/min

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|-----------------|
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 100 - 180 m/min |
| Skæredybde a_p | 0,05 - 0,5 mm |
| Tilspænding f | 0,1 - 0,2 mm/o |
| Hjørneradius | 0,4 mm |
| Skærebetingelse | let afbrudt. |
| Skærkantudførelse | MET |

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Type | KBN25M |
| Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning |
| Skæremateriale | CBN |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | VBGW 160404 |
| Antal skift/skær | 2 |
| Produktnavnsegenskab | KBN25M |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|---------------|----------------|----------------|----------|
| Stål < 55 HRC | egnet | | |
| Stål < 60 HRC | egnet | | |
| Stål < 67 HRC | egnet | | |
| kontinuerlig | betinget egnet | | |
| uregelmæssig | egnet | | |
| afbrudt | betinget egnet | | |
| tør | egnet | | |