

**Garant****Ud- / indstiksplatte, HU7310, Stikbredde W: 2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273697 2
GTIN	4045197580405
Artikelklasse	21L

**Beskrivelse**

Ud- / indstiksplatte 2 mm Tolerance stikbredde w:  $\pm 0,03$  mm  
Tilspænding f: 0,05 - 0,15 mm/o

**Teknisk beskrivelse**

Stikbredde W	2 mm
Tolerance stikbredde w	$\pm 0,03$ mm
Tilspænding f	0,05 - 0,15 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Belægning	ubelagt
Primær anvendelse	N
Sekundær anvendelse	Ti
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	HU7310
Hjørneradius R	0,2 mm
Antal skift/skær	2

Vendeskærsplatteprofil	neutral
Produkttype	Vendeskærsplatte til stikdrejning

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	350 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	350 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	280 m/min	N
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	egnet	50 m/min	S
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		