

**VBGW 160404, KBN35M, Type: ME****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	265740 ME
GTIN	4960664544684
Artikelklasse	25H

**Beskrivelse****Udførelse:**

MEGACOAT-belagte CBN-vendeplatter. MultiEdge; 2 skær pr. vendeplatte.

Type: KBN35M

Skærkantudførelse: ME

Skæredybde  $a_p$ : 0,05 - 0,5 mm

Tilspænding  $f$ : 0,08 - 0,15 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 120 - 200 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Skærkantudførelse	ME
Skæredybde $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Hjørneradius	0,4 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 200 m/min
Tilspænding $f$	0,08 - 0,15 mm/o

Type	KBN35M
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	CBN
ISO-kode, vendeskærsplatte	VBGW 160404
Antal skift/skær	2
Produktnavnsegenskab	KBN35M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	betinget egnet		
uregelmæssig	betinget egnet		
afbrudt	egnet		
tør	egnet		