

Garant**Ud- / indstiksplatte, HU7310, Stikbredde W: 3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273697 3
GTIN	4045197580429
Artikelklasse	21L

Beskrivelse

Ud- / indstiksplatte 3 mm Tolerance stikbredde w: $\pm 0,03$ mm
Tilspænding f: 0,07 - 0,2 mm/o

Teknisk beskrivelse

Stikbredde W	3 mm
Tolerance stikbredde w	$\pm 0,03$ mm
Tilspænding f	0,07 - 0,2 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Belægning	ubelagt
Primær anvendelse	N
Sekundær anvendelse	Ti
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	HU7310
Hjørneradius R	0,2 mm
Antal skift/skær	2

Vendeskærsplatteprofil	neutral
Produkttype	Vendeskærsplatte til stikdrejning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	350 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	350 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	280 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	egnet	50 m/min	S
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		