

**Garant**
**CCGT 060204 FN, PKD, Skærkantudførelse: N**

**Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 265807 N      |
| GTIN                | 4045197644442 |
| Artikelklasse       | 21L           |

**Beskrivelse**
**Udførelse:**

**PKD** – Polykrystallinsk diamant, finkornet. Neutral, uden spånbylder.

**Anvendelse:**

Til aluminium, aluminiumslegeringer, uædle metaller, kunststoffer, kompositmaterialer, titanlegeringer, sintermetaller.

Spånvinkel: 6 grader

Type: PKD

Skærkantudførelse: N

Skæredybde  $a_p$ : 0,1 - 2,5 mm

Tilspænding  $f$ : 0,03 - 0,4 mm/o

Skærehastighed  $v_c$  for aluminium < 10 % Si: 300 - 2000 m/min

Skærehastighed  $v_c$  for jernfrie metaller: 300 - 1500 m/min

**Teknisk beskrivelse**

|  |                  |
|--|------------------|
| Skærehastighed $v_c$ for aluminium < 10 % Si | 300 - 2000 m/min |
| Skærehastighed $v_c$ for G(C)FK              | 150 - 600 m/min  |
| Hjørneradius                                 | 0,4 mm           |

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Skærkantudførelse                          | N                                  |
| Skærebetingelse                            | kontinuerlig                       |
| Tilspænding f                              | 0,03 - 0,4 mm/o                    |
| Skærehastighed $v_c$ for jernfrie metaller | 300 - 1500 m/min                   |
| Skæredybde $a_p$                           | 0,1 - 2,5 mm                       |
| Type                                       | PKD                                |
| Slet-/skrubbearbejdning                    | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
| Skæremateriale                             | PKD                                |
| ISO-kode, vendeskærsplatte                 | CCGT 060204 FN                     |
| Antal skift/skær                           | 1                                  |
| Produktnavnsegenskab                       | PKD                                |
| Spånvinkel                                 | 6 grader                           |
| Produkttype                                | Vendeskærsplatte til drejning      |