

Garant**Ud- / indstiksplatte, CU7025, Stikbredde W: 6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273703 6
GTIN	4045197579065
Artikelklasse	21J

Beskrivelse**Udførelse:**

Spånbryder til små diametre og skærekraftreduktion.

Teknisk beskrivelse

Tolerance stikbredde w	±0,04 mm
Stikbredde W	6 mm
Tilspænding f	0,09 - 0,34 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	Cermet
Belægning	ubelagt
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	CU7025
Hjørneradius R	0,3 mm
Antal skift/skær	2
Vendeskærsplatteprofil	neutral

Produkttype

Vendskærsplatte til stikdrejning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	210 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	170 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	140 m/min	P
kontinuerlig	egnet		
tør	egnet		