

**VBGW 160402, KBN25M, Type: ME****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 265732 ME |
| GTIN | 4960664529759 |
| Artikelklasse | 25H |

Beskrivelse**Udførelse:**

MEGACOAT-belagte CBN-vendeplatter. MultiEdge; 2 skær pr. vendeplatte.

Type: KBN25M

Skærkantudførelse: ME

Skæredybde a_p : 0,05 - 0,5 mm

Tilspænding f : 0,08 - 0,15 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 200 m/min

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|------------------|
| Skæredybde a_p | 0,05 - 0,5 mm |
| Hjørneradius | 0,2 mm |
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 120 - 200 m/min |
| Skærkantudførelse | ME |
| Tilspænding f | 0,08 - 0,15 mm/o |
| Skærebetingelse | kontinuerlig |

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Type | KBN25M |
| Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning |
| Skæremateriale | CBN |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | VBGW 160402 |
| Antal skift/skær | 2 |
| Produktnavnsegenskab | KBN25M |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|---------------|----------------|----------------|----------|
| Stål < 55 HRC | egnet | | |
| Stål < 60 HRC | egnet | | |
| Stål < 67 HRC | egnet | | |
| kontinuerlig | betinget egnet | | |
| uregelmæssig | egnet | | |
| afbrudt | betinget egnet | | |
| tør | egnet | | |