

Garant**Afstikningsklinge HSS, neutral, Klingehøjde h₅ / stikbredde w: 32/3,1 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273560 32/3,1
GTIN	4045197587558
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Passer til:**

Holder nr. 273984 – 273994 eller nr. 319132; 319133 (VDI-holder).

Advarsel:

Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

Teknisk beskrivelse

Til maks. emne-Ø	100 mm
Klingehøjde h ₅	32 mm
Stikbredde W	3,1 mm
Maks. stikdybde t _{maks}	50 mm
Samlet længde L	150 mm
Skæremateriale	HSS
Indsatstype	neutral
Indvendig køling	nej
aksial stikning mulig	nej
Produkttype	Stikklinge