



Kort borepatron Form A, SK 40, Spændeområde: 2,5-16mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	301490 2,5-16
GTIN	2050001690555
Artikelklasse	33W

Beskrivelse

Udførelse:

Til højre- og venstreløb.

Leveringsomfang:

Inklusive 6-kantet skruetrækker med tværgreb.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

Teknisk beskrivelse

Ekstra spændenøgle nr. 627425	str. 6
Udragende længde, A-mål	95 mm
Spændeområde	2,5 - 16 mm
Udvendig Ø D	57 mm
Adapter	SK 40
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 30 µm
Produkttype	Kort borepatron

Tilbehør

Spændebakkesæt 3 dele til spændeområde 2,5-16 mm	309701 2,5-16
Spidshjul til spændeområde 2,5-16 mm	309702 2,5-16