

**Kort borepatron Form A, SK 50, Spændeområde: 1-13mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 301500 1-13   |
| GTIN                | 4045197307644 |
| Artikelklasse       | 37D           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Til højre- og venstreløb.

Bruneret.

**Leveringsomfang:**

Inklusive 6-kantet skruetrækker med tværgreb.

**Specialtilbehør:**

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

**Teknisk beskrivelse**

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Spændeområde                            | 1 - 13 mm                         |
| Ekstra spændenøgle nr. 627425           | str. 6                            |
| Udragende længde, A-mål                 | 87,5 mm                           |
| Udvendig Ø D                            | 43 mm                             |
| Adapter                                 | SK 50                             |
| Holder-standard                         | ISO 7388-1                        |
| Form                                    | A                                 |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 18000 min <sup>-1</sup> |
| Maks. spændemoment $M_{d \text{ maks}}$ | ≤ 14 Nm                           |
| Produkttype                             | Kort borepatron                   |

---

**Tilbehør**

|  |           |
|--|-----------|
| Antræksbolteform A Passer til konus 50                             | 308600 50 |
| Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 50 | 308720 50 |
| Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 50        | 308740 50 |
| Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50                     | 308650 50 |
| Antræksbolteform B Passer til konus 50                             | 308640 50 |
| Antræksboltetætnet Passer til konus 50                             | 308660 50 |
| Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50                           | 308790 50 |
| Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 50                     | 308610 50 |
| Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50                           | 308760 50 |
| Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50                     | 308620 50 |