

Garant**Hydraulisk spændepatron kort, udførelse HT, SK 40, Spænde-Ø D1: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302028 20
GTIN	4045197513076
Artikelklasse	31H

Beskrivelse**Udførelse:**

- Utrolig høj samlet stivhed takket være optimeret konstruktion.
- Med RFID/balluff-chip-boring.
- Aksial længdeindstilling (justering 10 mm) mulig.
- Fleksibel takket være anvendelse af mellembøsninger.

Anvendelse:

- Til boring, rivning og til let og svær spåntagning ved fræsning.
- Optimale overførbare momenter 550 Nm, udførelse HT (High Torque).
- Ideelle dæmpningsegenskaber, hvilket giver en optimal emneoverflade, standtidforøgelse og spindelskånsomhed.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, Ab-spændenøgler nr. 308820 – 308835, reduktionspatroner nr. 302135 – 302187.

Bemærk:

V = maks. justeringsområde!

Vær forsigtig med alt for lange værktøjer og TPC-bearbejdning.

Teknisk beskrivelse

Nyttelængde L ₁	45,5 mm
Passende reduktionspatron	302160; 302165; 302150; 302155
Udragende længde, A-mål	64,5 mm

Spænde-Ø D ₁	20 mm
Udvendig Ø D	49 mm
Adapter	SK 40
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Hydraulisk spændepatron

Tilbehør

Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 12 mm	302160 12
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 16 mm	302160 16
AntræksbolteForm A Passer til konus 40	308600 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308790 40
Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40	308802 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308660 40
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 10 mm	302155 10
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 16 mm	302155 16
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 3 mm	302160 3
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 6 mm	302160 6
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 10 mm	302160 10
	302155 6

Opkårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 6 mm	
Opkårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 8 mm	302155 8
Opkårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 12 mm	302155 12
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 40	308615 40
Opkårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 14 mm	302155 14
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308765 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308795 40
Opkårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 8 mm	302160 8
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308625 40
Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40	308806 40
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 40	308610 40
Opkårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 4 mm	302160 4
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40	308801 40
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308630 40
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308650 40
Antræksbolteform B Passer til konus 40	308640 40
Opkårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 5 mm	302160 5
Opkårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 4 mm	302155 4
Opkårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 14 mm	302160 14
Opkårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 5 mm	302155 5
AntræksbolteMazak, form A Passer til konus 40M	308670 40M
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40	308785 40

Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 40	308605 40
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 40	308700 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308635 40
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40	308740 40
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308620 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308760 40
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 3 mm	302155 3