

Garant**Hydraulisk spændepatron kort, udførelse HT med borerer til kølekanaler, SK 40, Spænde-Ø D1: 12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302031 12
GTIN	4045197644763
Artikelklasse	31H

Beskrivelse**Udførelse:**

- Utrolig høj samlet stivhed takket være optimeret konstruktion.
- Med RFID/balluff-chip-boring.
- Aksial længdeindstilling (justering 10 mm) mulig.
- Fleksibel takket være anvendelse af mellembøsninger.

Anvendelse:

- Til boring, rivning og til let og svær spåntagning ved fræsning.
- Optimale overførbare momenter 550 Nm, udførelse HT (High Torque).
- Ideelle dæmpningsegenskaber, hvilket giver en optimal emneoverflade, standtidforøgelse og spindelskånsomhed.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, Ab-spændenøgler nr. 308820 – 308835, reduktionspatroner nr. 302135 – 302187.

Bemærk:

V = maks. justeringsområde!

Vær forsigtig med alt for lange værktøjer og TPC-bearbejdning.

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	50 mm
Nyttelængde L ₁	31 mm

Passende reduktionspatron	302140; 302135
Spænde-Ø D ₁	12 mm
Udvendig Ø D	42 mm
Adapter	SK 40
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Spåntagningsstrategi	HPC
Kølekanaler	ja
Produkttype	Hydraulisk spændepatron

Tilbehør

Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308765 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308790 40
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 5 mm	302135 5
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308795 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308660 40
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 3 mm	302140 3
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 4 mm	302140 4
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 40	308605 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308760 40
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308620 40
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 40	308700 40
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 40	308610 40

Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40	308785 40
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 6 mm	302135 6
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 40	308615 40
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 3 mm	302135 3
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 5 mm	302140 5
Antræksbolteform B Passer til konus 40	308640 40
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 8 mm	302140 8
Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40	308806 40
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308650 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308635 40
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40	308801 40
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 4 mm	302135 4
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 6 mm	302140 6
AntræksbolteMazak, form A Passer til konus 40M	308670 40M
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40	308740 40
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308625 40
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308630 40
AntræksbolteForm A Passer til konus 40	308600 40
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 8 mm	302135 8
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40	308802 40