

Garant**Hydraulisk spændepatron kort, udførelse HT, SK 50, Spænde-Ø D1: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302029 20
GTIN	4045197543684
Artikelklasse	31H

Beskrivelse**Udførelse:**

- Utrolig høj samlet stivhed takket være optimeret konstruktion.
- Med RFID/balluff-chip-boring.
- Aksial længdeindstilling (justering 10 mm) mulig.
- Fleksibel takket være anvendelse af mellembøsninger.

Anvendelse:

- Til boring, rivning og til let og svær spåntagning ved fræsning.
- Optimale overførbare momenter 550 Nm, udførelse HT (High Torque).
- Ideelle dæmpningsegenskaber, hvilket giver en optimal emneoverflade, standtidforøgelse og spindelskånsomhed.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, Ab-spændenøgler nr. 308820 – 308835, reduktionspatroner nr. 302135 – 302187.

Bemærk:

V = maks. justeringsområde!

Vær forsigtig med alt for lange værktøjer og TPC-bearbejdning.

Teknisk beskrivelse

Passende reduktionspatron	302160; 302165; 302150; 302155
Spænde-Ø D ₁	20 mm
Nyttelængde L ₁	45,5 mm

Udragende længde, A-mål	64,5 mm
Udvendig Ø D	49 mm
Adapter	SK 50
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Hydraulisk spændepatron

Tilbehør

Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 14 mm	302160 14
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308765 50
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 6 mm	302155 6
Antræksboltetætnet Passer til konus 50	308660 50
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 5 mm	302155 5
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308795 50
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 50	308720 50
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308790 50
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 8 mm	302160 8
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 10 mm	302160 10
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 10 mm	302155 10
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 50	308615 50
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 16 mm	302160 16

Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 50	308605 50
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308760 50
Opkårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 3 mm	302160 3
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 50	308740 50
Opkårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 12 mm	302160 12
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50	308820 50
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 50	308785 50
Antræksbolteform B Passer til konus 50	308640 50
Opkårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 4 mm	302155 4
Opkårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 5 mm	302160 5
AntræksbolteForm A Passer til konus 50	308600 50
Opkårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 8 mm	302155 8
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308650 50
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308830 50
Opkårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 16 mm	302155 16
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 50	308610 50
Opkårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 12 mm	302155 12
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308620 50
Opkårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 6 mm	302160 6
Opkårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 4 mm	302160 4
Opkårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 14 mm	302155 14
Opkårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 3 mm	302155 3