

Garant**Monteringsadptere til spændetang ER16, Gevind M × A-mål: M12X45****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	301382 M12X45
GTIN	4045197649485
Artikelklasse	31Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft.

Passer til:

Værktøjsholdere til påskruningsfræser

Leveringsomfang:

Inklusive spændemøtrik.

Specialtilbehør:

ER-spændetænger nr. 308901 – 309430.

ER-spændetangsmøtrikker nr. 309650; 309652.

Bemærk:

Passende forlænger og reduktionsstykke nr. 301358 / 301359.

Teknisk beskrivelse

L ₁	28 mm
Ø D ₂	23 mm
Gevind M	M12×45
Møtrik, udv. Ø D	22 mm
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Værktøjsholder

Tilbehør

ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 2,8 mm	309425 2,8
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2 mm	308920 2
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 1 mm	308920 1
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 1,5 mm	308901 1,5
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 9 mm	309370 9
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm	308901 6
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 4 mm	308922 4
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm	308920 5
ER-mini-spændemøtrik til tætningsskiver Til ER 20	309652 20
ER-mini-spændemøtrik til tætningsskiver Til ER 16	309652 16
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 8 mm	308901 8
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2 mm	308901 2
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 7 mm	308922 7
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm	308920 4
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 10 mm	308922 10
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 9 mm	308920 9
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2,5 mm	308901 2,5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 1 mm	308901 1
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 3 mm	308906 3
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	308906 7
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 1 mm	309370 1
ER-spændetang HPmed tætning Nom. spænde-Ø d 5 mm	309371 5
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	308906 6
ER-spændetang HPmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 8 mm	309372 8

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm	308901 7
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	308906 8
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 8 mm	308920 8
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm	308920 6
ER-mini-spændemøtrik Til ER 16	309650 16
ER-spændetang HPmed tætning Nom. spænde-Ø d 3 mm	309371 3
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 9 mm	308922 9
ER-spændetang HPmed tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	309371 6
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 8 mm	309370 8
ER-mini-spændemøtrik Til ER 8	309650 8
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 3 mm	309370 3
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 3,5 mm	309425 3,5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 3 mm	308901 3
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 6 mm	309370 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 3 mm	308920 3
ER-spændetang HPmed tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	309371 7
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	308906 9
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 7 mm	309370 7
ER-mini-spændemøtrik Til ER 11	309650 11
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 5 mm	309370 5
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 4 mm	309370 4
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 6 mm	309425 6
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	308906 10
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm	308920 7
ER-spændetang HPmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 6 mm	309372 6
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 10 mm	309370 10
ER-spændetang HPmed tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	309371 4

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm	308901 4
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 9 mm	308901 9
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 8 mm	308922 8
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 5 mm	308922 5
ER-mini-spændemøtrik til tætningsskiver Til ER 25	309652 25
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 6 mm	308922 6
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 5 mm	308906 5
ER-spændetang HPmed tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	309371 9
ER-mini-spændemøtrik Til ER 20	309650 20
ER-spændetang HPmed tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	309371 10
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 10 mm	308901 10
ER-spændetang HPmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 4 mm	309372 4
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	308906 4
ER-spændetang HPmed tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	309371 8
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 10 mm	308920 10
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 3 mm	308922 3
ER-mini-spændemøtrik Til ER 25	309650 25
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm	308901 5
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309425 4,5
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 2 mm	309370 2